



Карта заказа: Химический расходомер РСМ-05.03

Не взрывоопасные электропроводящие жидкости (с удельной электрической проводимостью от 0,001 до 10 См/м)

1. Тип исполнения:



Совмещенное



Раздельное

2. Количество РСМ в составе прибора и диаметры:



РСМ -05.03 с одним расходомером:

(подчеркните нужный диаметр)

ДУ,мм

4

8

15

20

25

32

40

50

65

80

100

150



РСМ -05.03 с двумя расходомерами:

(подчеркните нужный диаметр)

ДУ,мм

4

8

15

20

25

32

40

50

65

80

100

150

3. Способ монтажа на трубопроводе:

В зависимости, как будете устанавливать расходомер, мы изготовим вертикально или горизонтально поворотную голову

Горизонтально (по умолчанию)

Вертикально

4. Тип соединения расходомеров



ДУ 15-50мм (молочная гайка)



ДУ 15-50 мм (кламп)



ДУ 15-25 мм (муфта)



ДУ 25-150мм (фланец)

5. Точность и диапазон измерения:

Укажите точность измерения (%)

1%

0,5%

6. Укажите диапазон измерения:

мин. расход, м³/ч

макс. расход м³/ч

7. Дополнительные опции:

Токовый выход 4-20 мА

Импульсный выход

Диапазон измерения 1:1000

Клапан электромагнитный (нормально-закрытый)

Кнопка дозации (модуль) функция дозирования

Электрод тантал

Электрод хастеллой

Встроенный модуль TCM-смарт (wi-fi, Bluetooth, диспетчеризация)

Защита IP-68